

## CX-500

### Описание продукта

Система на основе растворителя для очистки матриц. Очиститель общего назначения, может использоваться для удаления избытков полупостоянных разделителей, остатков смолы и для подготовки матриц перед нанесением полупостоянных разделителей.

### Состав

Запатентованная синергистическая смесь углеводородных растворителей, разработанная для очистки различных поверхностей инструментов.

### Обращение

Надевайте химостойкие защитные перчатки, такие как нитриловые, неопреновые или бутилкаучуковые. Часто мойте руки и, если удобно, используйте защитный крем для рук. Мытье рук рекомендуется, так как CX-500 может попасть внутрь перчаток. Используйте защитные очки и никогда не курите, пока руки полностью не очищены.

Когда очищаете вулканизированные при комнатной температуре (RTV) формы или пресс-формы для вулканизации резиновых изделий, нанесите CX-500 с наружи матрицы на некоторое время, чтобы определить есть ли какой-нибудь вредный эффект к этим материалам.

### Использование

Очиститель матриц для использования с полупостоянными разделителями. Может использоваться для нагретых матриц.

### Typical Properties

Цвет	Бесцветный
Относительный удельный вес	0.840 при 25°C
Вязкость	< 15 cps при 25°C
Точка возгорания	< 23°C
Температура кипения	80 - 140°C
Срок годности	Минимум 1 год

### Инструкции по нанесению

Перед использованием ознакомьтесь с MSDS .

Используйте концентрат. Не разбавляйте.

Очистка: Слегка смочите хлопчатобумажную ткань очистителем и слегка протрите для удаления излишка на матрице полупостоянного разделителя, или для подготовки поверхности матрицы перед нанесением. Дайте испариться растворителю, прежде чем начинать формовку или повторно наносить разделитель.

Удаление: Удаляя большие накопления воска, используйте влажную ткань или жесткую натуральную щетинную щетку, для лучшей очистки поверхности матрицы; вытрите чистой хлопчатобумажной тканью.

Для полной очистки матриц, может потребоваться несколько нанесений любого очистителя.

### Предосторожности

Носите защитные очки и защитные перчатки. CX-500 содержит огнеопасные растворители и всегда должен использоваться в хорошо проветриваемом помещении. Храните в прохладном, сухом месте.

XTEND, MoldWiz & PasteWiz – зарегистрированные торговые марки Axel Plastics Research Laboratories.

Данная информация предназначена для технически подготовленных специалистов, работающих на свой собственный риск. AXEL уверен в правильности информации, хотя компания не берет на себя обязательство за правильность данной информации в случае любого специфического процесса и применения. Более того, AXEL не берет на себя ответственность за любой прямой и/или любого рода последующий ущерб, который может возникнуть вследствие использования или неиспользования продуктов AXEL или информации, предоставленной Компанией или её представителями.

060407



ООО "ИНТРЕЙ Химическая Продукция"

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9, стр. 1

+7 (495) 380-25-02

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, д. 3

+7 (911) 764-68-68, +7 (921) 319-76-26